





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKn Base per troncatura

Base per troncatura esterna, in acciaio brunito.





Codice	€	h (mm)	B (mm)	L (mm)
A607160010	◆	10	19	76
A607160012	◆	12	19	76
A607160016	◆	16	19	76
A607160020	◆	20	26	87

Codice	€	h (mm)	B (mm)	L (mm)
A607160025	◆	25	26	87
A607160030	◆	20	32	100
A607160035	◆	25	32	110
A607160040	◆	32	32	120

TKn Base VDI con lubrificazione per troncatura

Base VDI per troncatura esterna con passaggio interno del lubrificante, in acciaio brunito.




Codice	€	ø d (mm)	H (mm)	L (mm)
A607173026	◆	30	26	70
A607173032	◆	30	32	70

Codice	€	ø d (mm)	H (mm)	L (mm)
A607174032	◆	40	32	85

TKn Lama per troncatura

Lama portainseri con doppia sede per troncatura esterna, in acciaio brunito.

Importante: per il corretto montaggio e/o smontaggio degli inserti è necessario l'utilizzo della chiave A911050005.



Codice	€	H altezza lama (mm)	W spessore lama (mm)	L lunghezza lama (mm)
A607050005	◆	19	2	86
A607050010	◆	26	2	110
A607050015	◆	26	3	110
A607050020	◆	32	3	150
A607050025	◆	26	4	110
A607050030	◆	32	4	150

Ricambi	
Inserto	Chiave
GELCG 192002	A911050005
GELCG 193002	
GELCG 234002	

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni		Classi metallo duro												
						W	r	Taglienti	Non		Rivestiti						Cermet			
									NK	NP	RP	RP	RK	RK	KTP	TIN		TIALN	CX	
A932150505	◆	1		GELCGS 192002 ALU		2	0,2	1	●											
A932150545	◆	1		GELCGS 192002		2	0,2	1			●									
A932150550	◆	1		GELCGS 193002 ALU		2	0,2	1				●								
A932151005	◆	1		GELCGS 193002		3	0,2	1	●											
A932151045	◆	1		GELCGS 234002 ALU		3	0,2	1				●								
A932151050	◆	1		GELCGS 234002		3	0,2	1					●							
A932151505	◆	1		GELCGD 192002 ALU		4	0,2	1	●											
A932151545	◆	1		GELCGD 192002		4	0,2	1				●								
A932151550	◆	1		GELCGD 193002 ALU		4	0,2	1					●							
A932200505	◆	1		GELCGD 193002		2	0,2	2	●											
A932200545	◆	1		GELCGD 192002		2	0,2	2				●								
A932200550	◆	1		GELCGD 193002 ALU		2	0,2	2				●								
A932201005	◆	1		GELCGD 193002		3	0,2	2	●											
A932201045	◆	1		GELCGD 234002 ALU		3	0,2	2				●								
A932201050	◆	1		GELCGD 234002		3	0,2	2					●							
A932201505	◆	1		GELCGD 234002		4	0,2	2	●											
A932201545	◆	1				4	0,2	2					●							
A932201550	◆	1				4	0,2	2						●						

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag.498/499/500.